



RJ45S-RJ45S-4422-10M

Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu



Teknik Veriler

Tip	RJ45S-RJ45S-4422-10M
Tanıt. no.	6635220
Konektör A	Erkek konektör, RJ45, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, Şeffaf
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP20
Konektör B	erkek konektör, RJ45, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PC, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Mekanik ömür	> 1000 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP20
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet
Kablo çapı	Ø 6.5 mm ±0.20
Cable length	10 m
Cable jacket	PUR, Yeşil
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	TPE-O
Çekirdek kesit alan	4 x 0.32 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	7 x 0.25 mm
Kablo damarı renkleri	WH, YE, BU, OG




Özellikler



- Ethernet kablosu: 4 pimli, AWG 22
- CAT 5E
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: yeşil
- Koruma: alüminyum folyo kaplamalı, kalaylı bakır tel
- Kılıf çapı: 6,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- IEC 60811-2-1 ve UL13 uyarınca yağa karşı dayanıklı
- IEC 60754 uyarınca halojen içermez
- IEC 60332-1-2 ve UL FT2, UN/ECE R118'e göre alev geciktirici
- RoHS uyumlu
- PNO uyumlu
- UL
- RJ45 erkek konektör
- RJ45 erkek konektör, düz, 4 pimli
- Kablo uzunluğu: 10 m

Kablo Kesit Alanı



Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42 V
Test voltajı	2000 V
Akım	1.5 A
DC direnci (döngü)	120 Ω /km
Nom. Empedans	100 Ω (1MHZ)
Nom. Kapasitans	50 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \emptyset$
Bükme döngüleri	≥ 5 million
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Burulma döngüleri	Maks. 100.000
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet
PVC içermez	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL Listeli

Kontak ataması



1 = YE
2 = OG
3 = WH
4 = n.c.
5 = n.c.
6 = BU
7 = n.c.
8 = n.c.



1 = YE
2 = OG
3 = WH
4 = n.c.
5 = n.c.
6 = BU
7 = n.c.
8 = n.c.

Devre şeması

