


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

2 portlu Bağlantı Sistemleri – Y-Splitter with LED, Male M12 × 1 - 2x Female M8 × 1



Özellikler





- Erkek M12, 4 pimli
- Dişi M8, 3 pimli
- 1 x LED yeşil, durum
- 2 x LED sarı, işlev
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67

Teknik Veriler

Tip	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Tanıt. no.	6930546
Distributed I/O	2
Konektör A	Erkek, 2 x Dişi, M12 × 1, M8 × 1 - M12 × 1
Pim sayısı	4/3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Yarı Saydam
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FKM/FPM
Tightening torque (range)	0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Güç-açık göstergesi	LED Yeşil
Display switch state	LED Sarı/Sarı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	M12 × 1
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ

Kontak ataması



Teknik Veriler

Hareket halinde

-30 °C...+80 °C

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı