

RSC-WKC5711-8M


CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – TPE Kablo Kılıfı

Özellikler




- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri
- UL onayı
- M12 dişi, açılı, A kodlu
- M12 erkek konektör, düz, A kodlu
- Kablo uzunluğu: 8,0 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	RSC-WKC5711-8M
Tanıt. no.	6931295
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Connector body	plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi konektör, M12 × 1, açılı, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Connector body	Plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3

Teknik Veriler

Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen, 5711
Kablo çapı	Ø 8.38 mm
Cable length	8 m
Cable jacket	PVC, Gri
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE (Veri), PVC (Güç)
Data cable cores	
Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Power cable cores	
Çekirdek kesit alan	2x 1.3 mm ²
Litz wire arrangement	65 x 0.16 mm
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	34.1 Ω/km
Nom. Empedans	110 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	40.52 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
Onaylar	UL CSA