


BL20 Economy Module

SWIRE iletişim modülü

BL20-E-1SWIRE



- Fieldbus'tan bağımsız
- Tek gövde içinde elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi
- Bağlantı: İtmeli terminaller
- Koruma sınıfı IP20
- Supports the connection of an SWIRE branch
- Maximum 16 nodes per SWIRE branch
- Maximal 3 SWIRE modules per BL20 station

İşlevsel prensip


BL20-E-1SWIRE, en fazla 16 yol verici ile bir SWIRE kolunun bağlanmasını destekler. Güç kaynağı ve veri iletimi için 6 çekirdekli bir kablo kullanılır. İlgili motor yol vericileri bir hat topolojisi oluşturur ve böylece BL20-E-1SWIRE'ye bağlanır.

Elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi gövdeye entegre edilmiştir. Temel modül gerektirmez. Alan kablo tesisatında gergi yayı bağlantıları olması koşuluyla, modül bir istasyon içindeki diğer elektronik modüllerle birleştirilebilir.

BL20-E-1SWIRE, BL20 ağ geçitleri fieldbus bağlantısını temsil ettiği için daha üst seviye fieldbus'tan tamamen bağımsız çalışır.

Tip	BL20-E-1SWIRE
Tanıt. no.	6827251
Kanal sayısı	1 SWIRE kolu
Kol başına düğüm sayısı	16 Doğrudan çevrimiçi yol verici 8 Ters yol verici
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Modül veri yolundan gelen nominal akım	≤ 60 mA
Kontaktör gerilim beslemesi	24 VDC
Kontaktör gerilim beslemesi	3 A
Elektrik yalıtımı	Optik bağlayıcılar ile yalıtılmış elektronik parçalar ve alan seviyesi
Çıkış bağlantısı	İtmeli
Tanımlama bayt sayısı	8
Parametre bayt sayısı	24
Boyutlar (W x L x H)	12.6 x 128.6 x 74.6 mm
Onaylar	CE, cULus
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+85 °C
Bağıl nem	%15...95, yoğuşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20

Terminal assignment

	I/O Channels	
---	----------------------------	---