


BL20 G/Ç sistemi için CODESYS 2 programlanabilir ağ geçidi Modbus TCP arayüzü BL20-PG-EN-DN-JA



- Düşüm adresini ayarlamak için döner kodlama anahtarı
- Koruma sınıfı IP20
- 2 x BL20-WEW35/2-SW uç braketi
- 1 x BL20-ABPL uç plakası
- Entegre güç beslemesi
- Besleme gerilimi, grup ve veri yolu hataları gösterimi için LED'ler

İşlevsel prensip

The programmable BL20 gateways can be used as an autonomous PLC or as a decentral PLC in a network interconnection for fast signal preprocessing.

BL20 gateways are the head component of a BL20 station. The BL20 extension modules communicate over the internal module bus with the gateway and can be configured independently of the fieldbus protocol.

Tip	BL20-PG-EN-DN-JA
Tanıt. no.	6827309
Besleme gerilimi	24 VDC
Sistem güç beslemesi	24 VDC/5 VDC
Alan besleme	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Maks. alan besleme akımı	10 A
Maks. sistem besleme akımı	1.2 A
Gerilim besleme bağlantısı	vida terminalleri
Fieldbus adresleme	2 döner anahtar
Fieldbus connection technology	RJ45 dışı
PLC verileri	
CODESYS sürümü için piyasaya sunulmuştur	V 2.3.9.35
Programlama dilleri	IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
Uygulama görevleri	1
POU sayısı	1024
Programlama arayüzü	RS232 interface, Ethernet
Processor	RISC, 32 Bit
Döngü zamanı	< 1 ms for 1000 IL commands (without I/O cycle)
Program belleği	512 kByte
Veri belleği	512 kByte
Giriş verileri	4 kByte
Çıkış verileri	4 kByte
Geçici olmayan bellek	16 kByte
İletim hızı	10/100 MB/sn; tam/yarım ikili; otomatik anlaşma; otomatik çaprazlama
Servis arayüzü	PS/2 soketi

Boyutlar (W x L x H)	50.6 x 114.8 x 74.4 mm
Onaylar	CE, cULus
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+85 °C
Bağıl nem	%15...95, yoğuşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20
teslimata dahildir	2 x BL20-WEW-35/2-SW uç braketi, 1 x BL20-ABPL uç plakası