


FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090



Akış sensörü – Entegre işlemcisi bulunan daldırma tipi sensör



Özellikler

- Sıvı ortam sensörü
- Kalorimetrik ilke
- Potansiyometre ile ayar
- LED zinciriyle durum gösterimi
- Sıcaklık aralığı: 0...+100 °C (< 40 °C ortam sıcaklıklarında kısa bir süre için +120 °C'ye kadar)
- DC 3-telli, 19,2...28,8 VDC
- NA kontak, PNP çıkışı
- Takılabilir cihaz, M12 x 1

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tanit. no.	6870015
Tip	FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Special version	D090 Aşağıdakilere karşılık gelir: Soğutma kanatçıklarına sahip tamamen metal kompakt daldırma sensörü; maks. sıcaklık 100°C
Montaj koşulları	Daldırma sensörü
Water Operating Range	1...150 cm/sn
Oil Operating Range	3...300 cm/sn
Bekleme süresi	tip. 8 sn (2...15 sn)
Açma süresi	tip. 2 sn (1...15 sn)
Kapatma süresi	tip. 2 sn (1...15 sn)
Sıcaklık sıçraması, yanıt süresi	maks. 12 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 250 K/dk
Ortam sıcaklığı	0...+100 °C
Ortam sıcaklığı	-20...+80 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	19.2...28.8 VDC
Akım tüketimi	≤ 80 mA
Çıkış işlevi	PNP, NA kontak
Nominal çalışma akımı	0.4 A
I _B 'de gerilim düşüşü	≤ 1.5 V
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
IP Derecesi	IP67
Mekanik veriler	
Tasarım	Daldırma
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)

İşlevsel prensip

Gömme tip akış sensörlerimiz, termodinamik prensibine göre çalışır. Ölçüm probu, akış ortamına karşı birkaç °C ısıtılır. Sıvı probun üzerinden geçerken, probda üretilen ısı yayılır. Ortaya çıkan sıcaklık ölçülür ve ortam sıcaklığıyla karşılaştırılır. Her bir ortamın akış durumu, ölçülen sıcaklık farkından türetilir. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler.

Teknik Veriler

Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Gövde somunu maks. sıkma torku	30 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Basınç dayanımı	100 bar
İşlem bağlantısı	G 1/2 inç uzun boylu tip
Anahtarlama durumu	LED zinciri, Yeşil/sarı/kırmızı
Flow state display	LED zinciri
Indication: Drop below setpoint	LED Kırmızı
Indication: Setpoint reached	LED Sarı
Indication: Setpoint exceeded	4 × LED Yeşil
Testler/onaylar	