


FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A


Akış sensörü – Entegre işlemcisi bulunan daldırma tipi sensör



Özellikler

- Gaz ortam için sensör
- Kalorimetrik prensip
- Potansiyometre ile ayarlamalar
- 5 kablolu DC, 19,2...28,8 VDC
- Değişirme kontağı, röle çıkışı
- Kablo cihazı

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tanıt. no.	6870363
Tip	FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A
Montaj koşulları	Daldırma sensörü
Air Operating Range	0.5...30 m/sn
Bekleme süresi	10...90 sn
Açma süresi	2...30 sn
Kapatma süresi	5...30 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 20 K/dk
Ortam sıcaklığı	-20...+80 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	19.2...28.8 VDC
Akım tüketimi	≤ 80 mA
Çıkış işlevi	Röle çıkışı, Tamamlayıcı kontak
Nominal çalışma akımı	4 A
Kısa devre koruması	hayır
Ters kutup koruması	evet
AC anahtarlama voltajı	250 VAC
DC anahtarlama voltajı	60 VDC
Maks. AC anahtarlama kapasitesi	1000 VA
Maks. DC anahtarlama kapasitesi	60 W
IP Derecesi	IP68
MTTF	283 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Mekanik veriler	
Tasarım	Daldırma
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4305 (AISI 303)

İşlevsel prensip

Gömme tip akış sensörlerimiz, termodinamik prensibine göre çalışır. Ölçüm probu, akış ortamına karşın birkaç °C ısıtılır. Sıvı probun üzerinden geçerken, probda üretilen ısı yayılır. Ortaya çıkan sıcaklık ölçülür ve ortam sıcaklığıyla karşılaştırılır. Her bir ortamın akış durumu, ölçülen sıcaklık farkından türetilir. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler.

Teknik Veriler

Gövde somunu maks. sıkma torku	30 Nm
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Kablo uzunluğu	2 m
Çekirdek kesit alan	5 x 0.5 mm ²
Basınç dayanımı	30 bar
İşlem bağlantısı	G 1/2 inç uzun boylu tip
Anahtarlama durumu	LED zinciri, Yeşil/sarı/kırmızı
Flow state display	LED zinciri
Indication: Drop below setpoint	LED Kırmızı
Indication: Setpoint reached	LED Sarı
Indication: Setpoint exceeded	4 × LED Yeşil