


FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141

Akış hızı izleme – Entegre işlemcisi bulunan iç hat sensörü





Teknik Veriler

Tanıt. no.	6878041
Tip	FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141
Montaj koşulları	İç hat sensörü
Uygulama alanı	su veya su/glikol karışımı için akış hızı/ sıcaklık izleme
Flow operating range	3.8...45.4 l/dk
Bekleme süresi	6...10 s
Açma süresi	1...8 s
Sıcaklık gradyanı	≤ 400 K/dk
Ortam sıcaklığı	-10...+90 °C
Ortam sıcaklığı	0...+60 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	21.6...26.4 VDC
Akım tüketimi	≤ 100 mA
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Gerilim çıkışı	0...10 V
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 10 kΩ
Load	200...500 Ω
IP Derecesi	IP65
Mekanik veriler	
Tasarım	İç hat
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Basınç dayanımı	20 bar

Özellikler

- Kalorimetrik debi ölçer
- Akış ve sıcaklığı görüntüleme
- Düğmeyle parametrelendirme
- Erişim kodu korumalı
- 3 kablolu DC, 21...26 VDC
- 4...20 mA analog çıkış
- Takılabilir cihaz, M12 x 1

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

TURCK'un sunduğu FTCI'ler, sensörden geçen sıvıların akış hızlarını güvenilir bir şekilde ve aşınma olmaksızın izler. Bu sensörler, akış hızı izleme için tasarlanmıştır. Termodinamik prensip temelinde, elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür. Probdan üretilen ısı, akan ortam yoluyla uzaklaştırılır. Yayılan ısı miktarı, ortamın akış hızının doğrudan bir ölçümü olarak kullanılır. Entegre mikroişlemci verileri değerlendirir ve akış hızını hesaplar. Uygulanan prensip temelinde, kullanıcıya ortamın sıcaklığı da gösterilir.

Endüstriyel uygulamalar için standartlaştırılmış elektrik çıkış sinyallerine ek olarak, TURCK debi ölçerler, 3 basamaklı 7 bölümlü ekranlarında mevcut akış hızını gösterir.

Teknik Veriler

İşlem bağlantısı	3/4" Swagelok
Flow state display	7 bölümlü ekran, anahtarlama durumu LED'i (sarı)
Indication: Setpoint exceeded	Yeşil
Programlama seçenekleri	Glikol konsantrasyonu, akım oranı düzeltilmesi, ortalama, erişim kodu
Testler/onaylar	