


VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M

2 yönlü ayırıcı – PVC Cable Jacket, Thin




Özellikler




- Tasarım: M12 adaptör
- Y parçası, 5 pimli
- CAN (DeviceNet™, CANopen) uygulamalarında kullanım için

Kablo Kesit Alanı



Devre şeması



Teknik Veriler

Tip	VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Tanıt. no.	U0095-501
Konektör A	Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	5
Connector body	plastik
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi, erkek konektör, M12 x 1, düz
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik
Connector body	Plastik
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca prize takılıyken
Kablo	
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen, 572
Kablo çapı	Ø 7.2 mm
Cable jacket	PVC, Gri
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE (Veri), PVC (Güç)
Data cable cores	
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Power cable cores	
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm ²
Litz wire arrangement	19 x 0.15 mm

Teknik Veriler

Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
DC direnci (döngü)	59.3 Ω/km
Nom. Empedans	126 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	39 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \emptyset$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+75 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
LABS free	yes
UV dirençli	evet
Onaylar	UL CSA