


RSM 57-TR2

Veri yolu sonlandırma direnci




Teknik Veriler

Tip	RSM 57-TR2
Tanıt. no.	U0102
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Connector body	plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
Nominal gerilim	300 VDC
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Özellikler

- Tasarım: 7/8 inç konektör, 5 pimli
- CAN (DeviceNet™, CANopen) uygulamalarında kullanım için
- Nominal gerilim: 300 VDC (dirençli pimlerde maks. 7,6 VDC)
- Dahili direnç 120 Ω, 1/2 W
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4, 6P ve IEC IP67
- Sıcaklık aralığı: -40°C...+80°C

Temel Kablo Bağlantı Şeması



Devre şeması

