


Güç kablosu Verbindungsleitung RSM RKM 44-2M




Tip	RSM RKM 44-2M
Tanıt. no.	U2-15077
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PVC, Siyah
Connector body	plastik, PVC, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PVC, Siyah
Connector body	Plastik, PVC, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kablo



- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Siyah TPE kılıf, 4 × 14 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4



Devre şeması



Kablo Kimliği	RF51672
Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 15.37mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Siyah
İletken çapı	0.177 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC/naylon
Çekirdek kesit alan	4 x 14 AWG [2,50 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	41 x 30AWG
Kablo damarı renkleri	BK, WH, RD, GN/YE

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V
Akım	18AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+90°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+90 °C

Onaylar	
---------	--

Not	DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! YÜK ALTIN-DAYKEN BAĞLANTISINI KESMEYİN!
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.