


FSV 49-0.3M/M20/C1117

FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Flange



Özellikler





- Type: M12 male
- M20 × 1,5 vidalı dış
- Paslanmaz çelik flanş gövdesi
- 4 pimli, tel uzunluğu 0,3 m
- FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama

FOUNDATION™ fieldbus Bağlantı



Teknik Veriler

Tip	FSV 49-0.3M/M20/C1117
Tanıt. no.	U9523-111
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Seal	plastik, NBR
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring
Screw-in thread	M20 × 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus
Cable length	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.8 mm ²
Kablo damarı renkleri	BU, BN, GY, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+105 °C
Onaylar	CE RoHS
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.