



Endüstriyel ethernet kablosu RSSX RJ45S 860-10M




- M12 erkek konektör, düz, 8 pimli
- X kodlu
- M12 erkek konektör, düz, 4 pimli
- Endüstriyel Ethernet kablosu
- Fieldbus türü: Ethernet CAT6A, TPE kılıf, deniz mavisi, korumalı, 4UTP × 26 AWG
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Alev derecelendirmeleri: UL 1666, UL 1061
- Flexlife ve C-Track onaylı


Tip	RSSX RJ45S 860-10M
Tanit. no.	UX05969
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, X kodlu
Pim sayısı	8
Contact carriers	Metal, Zink, Nikel kaplama
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67

Konektör B	Erkek, RJ45, düz
Pim sayısı	8
Contact carriers	plastik, PC, Şeffaf
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Koruma sınıfı	IP20
	NEMA: 1

Kablo	
Kablo Kimliği	RF52026
Ağ protokolü	Ethernet, 860
Kondüktör sayısı	8
Kablo çapı	Ø 7.37mm
Cable length	10 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Deniz Mavisi
Koruma	Alüminyum/polyester (ÇIKIŞ), 38 AWG, TC (kalaylı bakır), %75 kaplı
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı renkleri	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU



Devre şeması



Montaj açıklaması	UTP (zırhsız bükülü çift)
Çift sayısı	4
İletken çapı	0.034 inç
Çekirdek yalıtımı	HDPE
Çekirdek kesit alan	2x26 AWG [0,14 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	7x34AWG
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42V
Akım	0.5AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 4 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme yarıçapı (C-Track)	≥ 4 İnç
Bükme döngüleri (C-Track)	35 Milyon *
Burulma gerilimi	± 270 °/m
Burulma döngüleri	Maks. 3 milyon
Burulma hızı	52 Döngü/dk
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
	20°C'de, %50 RH ve saniyede ≤ 0,5 döngü hızında doğru şekilde kurulduğunda.
C izi	Evet
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+80°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+80 °C
Onaylar	
Not	
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kablunun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.